


▶ IKO製品のポイント




カムフォロアの突き出し部分による

“スペースの制約”にサヨナラしませんか？



設計の自由度が高まる、新しいカムフォロアがIKOから登場！／



※ 1. 付属品として添付されます。

全長が短くなりました！

※当社標準CF比較

短軸カムフォロア

CFC...B

特許
出願中

カムフォロアの取付構造を一新！

六角穴付きボルトと専用フランジナットを用いた
新たな取付け構造を採用（特許出願中）。


POINT

01

徹底したコンパクトデザインで、

カムフォロア全長を最大で34%削減！ ※スタッド径8mmの場合

既存カムフォロアの取付け構造を見直し、六角穴付きボルトと専用フランジナットを用いた新たな取付け構造（特許出願中）を採用することで、標準カムフォロアと比較して大幅なスペース確保を実現しました。




34%削減

スタッド径
8mmの場合

スペースがない箇所でも！

スパナを入れられない箇所でも！



➡ 設計の自由度が広がることで、**機械の小型化**や**生産効率の向上**に貢献します！



「短軸カムフォロア CFC」の
製品ページ・カタログを見る！



気になることを聞いてみる！



◆ ベアリング通信 アンケート調査 回答受付期間：2024 / 7 / 12 (金) 18:00まで

2分程度でどなたにもご参加いただけるアンケートです。下のボタンからご回答ください。

詳細・ご回答は [こちらをクリック！](#)

【ご回答いただいた方に抽選でプレゼント！】


A賞 イコボぬいぐるみ（キーチェーン）…3名様

B賞 イコボボールペン …10名様



POINT


02 取付ける部材の厚さ範囲が大幅に拡大！



六角穴付きボルトの長さにより、カムフォロアを取付ける部材の厚み（寸法表のT寸法）の範囲が決まるため、取付可能な部材厚さの範囲が大幅に拡大します。

※設計する取付け部材の厚みが添付ボルトの許容範囲を超える場合は、上図に記載の六角穴付きボルト（強度区分12.9）をお客様にてご用意ください。下図に記載の範囲外の取付け部材の厚みをご検討の場合は、IKOにご相談ください。

03 約20%の軽量化により、装置のコンパクト化を実現！



従来のカムフォロアと比較し、約20%の軽量化(ナット含む)を実現したことにより、装置のコンパクト化を可能にします。



「短軸カムフォロア CFC」の
製品ページ・カタログを見る！



気になることを聞いてみる！



日本トムソン株式会社



■ ホームページ
<https://www.ikont.co.jp/>



■ お問い合わせ先
<https://www.ikont.co.jp/ikohp/inquiry/index.html>

■ IKO VIRTUAL SHOW ROOM
<https://vsr.ikont.co.jp/>

■ メカトロ専用サイト
<https://www.me-iko.com/mecha-tool/index.php>